

**XNMU 043010HP, IC882, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221205 S
GTIN	7291075393484
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička so 4 reznými hranami. S vedľajšou reznou hranou.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p \max} = 0,8$ mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Typ	S
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 043010HP
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,8 mm
Posuv f_z	0,4 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Geometria	HP

Označenie výrobcu	FFX4 XNMU 040310HP IC882
Typ	IC882
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	80	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	25	S
Inconel	vhodný	30	S
mokrú maximum	vhodný		