

**SZMU 080408PNRMM, IC830, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,2 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Séria	NEODO
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	ST1400
Geometria	PNR-MM

Označenie výrobcu	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SZMU 080408PNRMM
Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	190	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		