

**TPCT 1003PDR, IC808, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226504 ST900
GTIN	7291075313642
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	HELI-3-MILL
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv f_z	0,15 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TPKT 1003PDR
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TPCT 1003PDR IC808

Typ	IC808
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	240	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	220	P
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		