


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227745 GG
GTIN	7291075311310
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Veľmi robustné vyhotovenie, mimoriadna hrúbka platničky. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka pozitívnej montážnej polohe v lôžku platničky. Vynikajúca kontrola a odvod triesok.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre a_e max

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 130608PNTN
Typ	GG
Séria	HELI-SLOT
Posuv f_z	0,15 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Geometria	PNTN

Označenie výrobcu	XNMU 130608PNTN IC5100
Typ	IC5100
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG	vhodný	340	K
GGG	podmienene vhodný	260	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		