

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p,max} = 5,0$  mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	INOX
Séria	NEODO
Posuv $f_z$ na zub	0,15 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Geometria	PNR-HP

Označenie výrobcu	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SZMU 080408PNRHP
Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		