

**SZHU 080408PNR, IC882, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225807 S
GTIN	7291075460360
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

**Technický opis**

Séria	NEODO
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Typ	S
Posuv $f_z$ na zub	0,12 mm
Geometria	PNR

Označenie výrobcu	S890 SZHU 080408PNR IC882
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SZHU 080408PNR
Typ	IC882
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	S
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		