

**XNMU 130608PNN-MM, IC808, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 227747 UNI |
| GTIN | 7291075311297 |
| Trieda položky | 19A |

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Veľmi robustné vyhotovenie, mimoriadna hrúbka platničky. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka pozitívnej montážnej polohe v lôžku platničky. Vynikajúca kontrola a odvod triesok.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre a_e max

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNMU 130608PNN-MM |
| Séria | HELI-SLOT |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Typ | UNI |
| Geometria | PNN-MM |
| Označenie výrobcu | XNMU 130608PNN-MM IC808 |

| | |
|---------------------------|--|
| Typ | IC808 |
| Rezný materiál | HM |
| Počet výmien/rezných hrán | 8 |
| Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 240 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 210 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 190 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 180 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 90 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 80 | M |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |