


**SZMU 080408PNTR, IC5100, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225808 GG
GTIN	7291075460421
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Technický opis

Typ	GG
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Séria	NEODO
Hrúbka platne E	4,76 mm
Geometria	PNTR

Označenie výrobcu	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SZMU 080408PNTR
Typ	IC5100
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG	vhodný	300	K
GGG	podmienene vhodný	240	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		