

**XNMU 040310T, IC810, Typ: GGG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička so 4 reznými hranami. S vedľajšou reznou hranou.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Programovací polomer pri $a_{p\max}$	1,8 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Posuv f_z	0,8 mm
Typ	GGG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 040310T
Uhlový Polomer	1 mm
Geometria	T

Označenie výrobcu	FFX4 XNMU 040310T IC810
Typ	IC810
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	200	K
mokrý maximum	vhodný		