

**XNMU 090408-PNTN, IC830, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Veľmi robustné vyhotovenie, mimoriadna hrúbka platničky. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka pozitívnej montážnej polohe v lôžku platničky. Vynikajúca kontrola a odvod triesok.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre a_e max

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Séria	HELI-SLOT
Typ	INOX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 090408-PNTN
Posuv f_z	0,1 mm
Geometria	PNTN

Označenie výrobcu	XNMU 090408-PNTN IC830
Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienenene vhodný	50	S
mokrý maximum	vhodný		