

**XNMU 090408-PNTN, IC808, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227784 UNI
GTIN	7291075426885
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Veľmi robustné vyhotovenie, mimoriadna hrúbka platničky. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka pozitívnej montážnej polohe v lôžku platničky. Vynikajúca kontrola a odvod triesok.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e$  max

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Typ	UNI
Séria	HELI-SLOT
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 090408-PNTN
Geometria	PNTN
Označenie výrobcu	XNMU 090408-PNTN IC808

Typ	IC808
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	190	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		