

**XNMU 040310RM-T, IC808, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička so 4 reznými hranami. S vedľajšou reznou hranou.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p \max} = 0,8$ mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNMU 040310RM-T
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,8 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Typ	UNI
Uhlový Polomer	1 mm
Geometria	RM-T
Označenie výrobcu	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808

Typ	IC808
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	190	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		