

**SZMU 080408PNTR, IC810, Typ: GGG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225810 GGG
GTIN	7291075460384
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,max} = 5,0$ mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Séria	NEODO
Geometria	PNTR
Označenie výrobcu	S890 SZMU 080408PNTR IC810

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SZMU 080408PNTR
Typ	IC810
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG	podmienene vhodný	280	K
GGG	vhodný	260	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		