

**SZMU 080408PNRMM, IC808, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225812 UNI
GTIN	7291075460377
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 závitnicovými reznými hranami. Špeciálne rozmery rezných hrán pre mäkký rez na zníženie spotreby energie počas obrábania.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

**Technický opis**

Hrúbka platne E	4,76 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	UNI
Séria	NEODO
Geometria	PNR-MM
Označenie výrobcu	S890 SZMU 080408PNRMM IC808

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SZMU 080408PNRMM
Typ	IC808
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		