

**TDKT 1505PDR, IC830, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 226573 ST1400 |
| GTIN | 7291075312706 |
| Trieda položky | 19A |

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Posuv f_z | 0,21 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Séria | HELI-3-MILL |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TDKT 1505PDR |
| Typ | ST1400 |
| Geometria | PDR |

| | |
|-------------------|--|
| Označenie výrobcu | HM390 TDKT 1505PDR IC830 |
| Typ | IC830 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | podmienene vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | podmienene vhodný | 200 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 170 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 160 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |