

**TDKR 150508PDRHM, IC830, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDKR 150508PDRHM
Typ	INOX
Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv $f_z$	0,2 mm
Séria	HELI-3-MILL
Geometria	PDR-HM

Označenie výrobcu	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		