

**SYHU 070400ADN, IC830, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222517 INOX
GTIN	7291075311839
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacía fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,16 mm
Séria	DOVE-IQ-MILL
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Geometria	ADN
Označenie výrobcu	IQ845 SYHU 070400ADN IC830
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SYHU 070400ADN

Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		