

**SYHU 070400AD, IC882, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222518 S
GTIN	7291075450026
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacía fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,15 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Séria	DOVE-IQ-MILL
Hrúbka platne E	4,76 mm
Geometria	ADN
Označenie výrobcu	IQ845 SYHU 070400AD IC882
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SYHU 070400AD

Typ	IC882
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	S
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		