

**TDKT 1505PDR, IC5400, Typ: GGG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	HELI-3-MILL
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv f_z	0,15 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDKT 1505PDR
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TDKT 1505PDR IC5400

Typ	IC5400
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	240	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		