

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222519 GG
GTIN	7291075311792
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacía fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Normované hodnoty pre  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

**Technický opis**

Séria	DOVE-IQ-MILL
Posuv $f_z$ na zub	0,25 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Geometria	ADTN
Označenie výrobcu	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SYHU 0704ADTN

Typ	IC5100
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
GG	vhodný	300	K
GGG	podmienene vhodný	220	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		