

**SYHU 070400ADTN, IC810, Typ: GGG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222521 GGG
GTIN	7291075311846
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacía fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Séria	DOVE-IQ-MILL
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Geometria	ADTN
Označenie výrobcu	IQ845 SYHU 070400ADTN IC810
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SYHU 070400ADTN

Typ	IC810
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG	podmienene vhodný	270	K
GGG	vhodný	220	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		