

**TDKT 1505PDR-FW, IC830, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226582 UNI
GTIN	7291075312928
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien. S vrúbkovaným profilom na hrubovanie.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Pri montáži sa priemer nástroja  $D_c$  zväčšuje približne o 1 mm.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	3
Séria	HELI-3-MILL
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDKT 1505PDR-FW
Typ	UNI
Geometria	PDR-FW

Označenie výrobcu	HM390 TDKT 1505PDR-FW IC830
Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		