

**TDKT 150516-PDR, IC830, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226583 UNI
GTIN	7291075312805
Trieda položky	19A

**Popis****Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Séria	HELI-3-MILL
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDKT 150520-PDR
Uhlový Polomer	1,6 mm
Typ	UNI
Počet výmien/rezných hrán	3
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TDKT 150516-PDR IC830

Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		