

**TDKT 150524-PDR, IC830, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226586 UNI
GTIN	7291075312836
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Typ	UNI
Séria	HELI-3-MILL
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TDKT 150524-PDR
Uhlový Polomer	2,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Geometria	PDR
Označenie výrobcu	HM390 TDKT 150524-PDR IC830

Typ	IC830
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		