

Garant**Rohová fréza 90° GARANT Softcut®, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215577 32/3
GTIN	4045197455307
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **Nová generácia** vysokovýkonných rohových fréz **s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Upozornenie:

Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Nepoužívať na šikmé frézovanie a rotačné zanorovanie!

Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Celková dĺžka L_{celk}	112 mm
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1335..
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	52 mm
Séria	Softcut®
Počet otočných rezných platničiek	12
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia κ	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219826
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP