


**CCMT 09T308, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 80 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308

Lamač triesok	M3M
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Séria	ISOTURN
Typ	IC807
Označenie výrobcu	CCMT 09T308-M3M IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie