


**CCMT 09T304, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 2 mm
Typ	IC807
Posuv f	0,06 - 0,25 mm/ot,
Séria	ISOTURN
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	F3P

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Označenie výrobcu	CCMT 09T304-F3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie