


**CCMT 09T302, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,1 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,06 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 80 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálny
Séria	ISOTURN
Typ	IC807

Uhlový Polomer	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	F3M
Označenie výrobcu	CCMT 09T302-F3M IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie