


**CNMG 120404, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	F3P
Typ	IC8150
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 3,5 mm
Označenie výrobcu	CNMG 120404-F3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie