

**CNMG 120404, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Hlavné použitie	M
Lamač triesok	F3M
Typ	IC6025
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 230 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Označenie výrobcu	CNMG 120404-F3M IC6025
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie