

**CNMG 120404, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	IC6015
Lamač triesok	F3M
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Označenie výrobcu	CNMG 120404-F3M IC6015
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie