


**CNMG 120412, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Lamač triesok	M3P
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	IC8150
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm

Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Označenie výrobcu	CNMG 120412-M3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie