

**CNMG 120412, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Lamač triesok	M3M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Posuv f	0,17 - 0,5 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmienka rezu	kontinuálny

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Typ	IC6015
Uhlový Polomer	1,2 mm
Označenie výrobcu	CNMG 120412-M3M IC6015
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie