

**DNMG 150604, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250730 IC6015
GTIN	7291075341881
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	IC6015
Lamač triesok	F3M
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálny

Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Rezný materiál	HM
Označenie výrobcu	DNMG 150604-F3M IC6015
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie