

**CNMG 120408, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 230 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,85 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	M3M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	IC6025
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rezný materiál	HM

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Posuv $f$	0,17 - 0,5 mm/ot,
Označenie výrobcu	CNMG 120408-M3M IC6025
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie