

**DNMG 150612, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250811 IC8150
GTIN	7291075329858
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	IC8150
Lamač triesok	M3P
Označenie výrobcu	DNMG 150612-M3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie