

**DNMG 150608, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250810 IC8150
GTIN	7291075329841
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	M3P
Typ	IC8150
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu	DNMG 150608-M3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie