

**DNMG 150608, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250731 IC8250
GTIN	7291075320022
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv $f$	0,08 - 0,25 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	F3P
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 3,5 mm

Typ	IC8250
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Označenie výrobcu	DNMG 150608-F3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie