


**WNMG 080404, Typ: IC8250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251990 IC8250
GTIN	7291075319385
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Hlavné použitie	P
Typ	IC8250
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,08 - 0,25 mm/ot,

Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 380 m/min
Lamač triesok	F3P
Označenie výrobcu	WNMG 080404-F3P IC8250
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie