

**VNMG 160408, Typ: IC8150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Lamač triesok	F3P
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Typ	IC8150
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408

Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,08 - 0,24 mm/ot,
Označenie výrobcu	VNMG 160408-F3P IC8150
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie