

**VNMG 160404, Typ: IC6015****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251850 IC6015
GTIN	7291075307115
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	M3M
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Typ	IC6015
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Označenie výrobcu	VNMG 160404-M3M IC6015
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie