

**WNMG 080404, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251990 IC6025
GTIN	7291075336733
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	IC6025
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	F3M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 230 m/min

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Označenie výrobcu	WNMG 080404-F3M IC6025
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie