

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 80/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226490 80/7
GTIN	7291075313307
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

**Náhradný diel:**

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Technický opis**

Vŕtacie cirkulárové frézy $a_p$	3,7 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,9 Stupeň
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	155 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	833,9 mm

vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Vírtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	159 mm
Počet rezných hrán Z	7
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Séria	HELI-3-MILL
Označenie výrobcu	HM390 FTD D080-7-27-15
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 2	229696 2
--	----------