

**Fréza na T-drážky HELISLOT, stopka Weldon, Ø DC / Zeff: 40/1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XNMU130608
Ø stopky D_s h6	32 mm
Ø goliera d_1	21 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	1
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
Dĺžka výčnelku L_1	47 mm
Počet otočných rezných platničiek	2
Výška drážky a_p	18 mm
Ø rezných hrán D_c	40 mm

Označenie výrobcu	ETS D40-18-W32-XN13
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Druh produktu	Drážkovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------