

**Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby, Ø DC / Zeff: 125/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický opis**

Počet otočných rezných platničiek	12
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Séria	HELISLOT
Šírka štrbiny $a_p$	16 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	6
Ø rezných hrán $D_c$	125 mm

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	20 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e \text{ max}}$	33 mm
Označenie výrobcu	SDN D125-16-40-XN13
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------