

**Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby, Ø DC / Zeff: 200/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	26 mm
Ø rezných hrán D_c	200 mm
Séria	HELISLOT
Ø polohovacieho otvoru	50 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{\text{e max}}$	59 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	8

Šírka štrbiny a_p	20 mm
Počet otočných rezných platničiek	16
Označenie výrobcu	SDN D200-20-50-XN13
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------