

**Kotúčová fréza HELISLOT bez príruby, Ø DC / Zeff: 160/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

Séria	HELISLOT
Počet otočných rezných platničiek	14
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	7
Celková dĺžka L_{celk}	20 mm
Šírka štrbiny a_p	16 mm
Ø rezných hrán D_c	160 mm

Ø polohovacieho otvoru	40 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	50,5 mm
Označenie výrobcu	SDN D160-16-40-XN13
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------