



Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou, Ø DC / Zeff: 100/6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227720 100/6
GTIN	7291075430905
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický opis

Počet otočných rezných platničiek	12
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Séria	HELI-SLOT
Ø rezných hrán D_c	100 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	6
Dĺžka goliera L_1	25 mm

maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	26 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Šírka štrbiny a_p	12 mm
Označenie výrobcu	FDN D100-12-27-XN09
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 3	229695 3
---	----------