

**Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou, Ø DC / Zeff: 80/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický opis

efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	5
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Počet otočných rezných platničiek	10
Séria	HELI-SLOT
Ø rezných hrán D_c	80 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm

Dĺžka goliera L_1	27 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e \max}$	22,5 mm
Šírka štrbiny a_p	12 mm
Označenie výrobcu	FDN D080-12-22-XN09
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 3	229695 3
---	----------