


**Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou, Ø DC / Zeff: 160/9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227720 160/9
GTIN	7291075430929
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
Počet otočných rezných platničiek	18
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	9
Ø rezných hrán $D_c$	160 mm
Séria	HELI-SLOT
Ø polohovacieho otvoru	40 mm

maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	45 mm
Dĺžka goliera $L_1$	35 mm
Šírka štrbiny $a_p$	12 mm
Označenie výrobcu	FDN D160-12-40-XN09
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 3	229695 3
---	----------